


Förstärkare för fiberoptik

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	16; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	< 0,12; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	< 40; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

**Förstärkare för fiberoptik**

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått	[mm]	28 x 16 x 56
Material	PPO modifierad	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Anmärkning	ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik	
	motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Anslutning: 1 x		