


## Förstärkare för fiberoptik

OGF-HPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Produkttegenskaper

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Typ av ljus | infrarött ljus   |
| Hölje       | gångat utförande |

## Elektriska data

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC     |
| Strömförbrukning [mA]   | < 30           |
| Skyddsklass             | II             |
| Polaritetsskyddad       | ja             |
| Typ av ljus             | infrarött ljus |
| Våglängd [nm]           | 880            |

## Utgångar

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Elektriskt utförande                                   | PNP         |
| Utgångsfunktion                                        | ljuskopplad |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5         |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250         |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 160         |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja          |
| Typ av kortslutningsskydd                              | pulserande  |
| Överlastskydd                                          | ja          |

## Område

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Räckvidd [m]  | < 0,08; (Envägsavkännande givare) |
| Räckvidd [mm] | < 15; (Direktavkännande fotocell) |

## Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklass            | IP 65    |

## Godkännanden / tester

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EMC | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | Klass B |

## Mekaniska data

|       |                  |
|-------|------------------|
| Hölje | gångat utförande |
|-------|------------------|



## Förstärkare för fiberoptik

OGF-HPKG

|                |      |                    |
|----------------|------|--------------------|
| Mått           | [mm] | M18 x 1 / L = 88   |
| Gångbeteckning |      | M18 x 1            |
| Material       |      | Mässing förnicklad |

## Displayer / manöverelement

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| Display | Utgångsstatus | 1 x LED, gul |
|---------|---------------|--------------|

## Tillbehör

|                |               |
|----------------|---------------|
| Ingående delar | låsmuttrar: 2 |
|                | Låsmutter     |


## Anmärkning

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning  | ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik |
|             | motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik             |
| Förpackning | 1 antal                                                                 |

## Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |