


Förstärkare för fiberoptik

OUF-HNKG/US-100-DNS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...50 DC
Strömförbrukning [mA]	35; ((24 V))
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	0...0,12; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	0...40; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Förstärkare för fiberoptik

OUF-HNKG/US-100-DNS

Mekaniska data

Vikt	[g]	0,075
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	28 x 16 x 56
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20211
	skruvmejsel

Anmärkning

Anmärkning	ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik
	motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning




diagram och grafer

Driftreservskurvor

