


Reflexavkännande fotocell

OGR-HNKG/US-100-DNO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OG5047

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gängtat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...50 DC
Strömförbrukning [mA]	16; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	< 3; (Prismarefektor Ø 80 E20005)
Räckvidd mot reflexspiegel [m]	0,1...3; (Prismarefektor Ø 80 E20005)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Reflexavkännande fotocell

OGR-HNKG/US-100-DNO

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 80
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	Mässing förnicklad
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

