


Infraröd temperatursensor

OWF-9000-ABOA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TW7011 + E35061 + E35065

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Hölje	cylindrisk
-------	------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...250 AC/DC
-------------------------	----------------

Polaritetssäker	nej
-----------------	-----

Utgångar

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	10,5
---	------

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	10,5
---	------

Minsta lastström [mA]	15
-----------------------	----

Max. läckström [mA]	7
---------------------	---

Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
--	-----------------------

Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	50
--	----



Infraröd temperatursensor

OWF-9000-ABOA

Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	20
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	25
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej

Område

Hysteres för avkänningsavstånd	[%]	1...15
--------------------------------	-----	--------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 129
Material		kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins		Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar		Aluminiumspiralantlad fiberoptik
----------------	--	----------------------------------

Anmärkning

Anmärkning		Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning


Anslutning: 1 x 7/8"



Infraröd temperatursensor

OWF-9000-ABOA

Anslutning



Hänvisning : miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1 $\leq$ 2 A snabb