


Infraröd temperatursensor

OWS-3520-ABOA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TW7001 + E35065

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Hölje cylindrisk

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 20...250 AC/DC

Polaritetssäker nej

Utgångar

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC 10,5

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC 10,5

Minsta lastström [mA] 15

Max. läckström [mA] 7

Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC 200; (250 (...50 °C))

Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC 50

Belastningström i kopplingsutgången, kort tid 1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Kopplingsfrekvens AC [Hz] 20

Kopplingsfrekvens DC [Hz] 25

Kortslutningssäker nej

Överlastskydd nej




Infraröd temperatursensor


OWS-3520-ABOA

Område		
Hysteres för avkänningsavstånd	[%]	1...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 150
Material		kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins		Glas
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.	
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x 7/8"



Anslutning



Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb