




Infraröd temperatursensor

OWS-7520-ABOA



Produktegenskaper

Hölje

cylindrisk

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

20...250 AC/DC

Polaritetssäker

nej

Utgångar

Max. spänningsfall vid
kopplingsutgång DC

[V]

10,5

Max. spänningsfall vid
kopplingsutgång AC

[V]

10,5

Minsta lastström

[mA]

15

Max. läckström

[mA]

7

Permanent belastningsström i
kopplingsutgången AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Permanent belastningsström i
kopplingsutgången DC

[mA]

50

Belastningström i
kopplingsutgången, kort tid

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Kopplingsfrekvens AC

[Hz]

20

Kopplingsfrekvens DC

[Hz]

25

Kortslutningssäker

nej

Överlastskydd

nej

Område

Hysteres för
avkänningsavstånd

[%]

1...15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...60

Kapslingsklass

IP 65



Infraröd temperatursensor

OWS-7520-ABOA

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	cylindrisk
Mått [mm]	Ø 58 / L = 150
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement


Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning


Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 7/8"



Anslutning



Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb