


Direktavkännande fotocell

c

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OJ5000

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	35; ((36 V))
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	1...150; (vitt papper 200 x 200 mm)
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	15



Direktavkännande fotocell

c

Ljuspunktens dimensioner
refererar till

vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...60

Kapslingsklass

IP 65

Godkännanden / tester

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Klass B

Mekaniska data

Hölje

rektangulär

Mått [mm]

36 x 60 x 10

Material

ABS glasfiberförstärkt

Material lins

PMMA

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

Funktion

1 x LED, röd

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning







diagram och grafer

Driftreservskurvor

