


Envägsavkännande givare mottagare

OGELFPKG/B2/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGE700

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Tryckknapp
2 LED \$Justierhilfe

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gängat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	675

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Funktionskontrollutgång	ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Envägsavkännande givare mottagare

OGELFPKG/B2/V4A/US-100

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 6
Inställbart område	ja
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]	1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...50
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 72
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Envägsavkännande givare mottagare

OGELFPKG/B2/V4A/US-100

Anslutning



2 Funktionskontrollutgång

diagram och grafer

Driftreservkurvor

