


Envägsavkännande givare mottagare

OWE-FPKG/0,1M/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OJ5067

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Empfänger in unterer und oberer Optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	25; ((36 V))
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	Ijus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja





Envägsavkännande givare mottagare

OWE-FPKG/0,1M/US

Område		
Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd	[m]	< 4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	36 x 60 x 10
Material		ABS glasfiberförstärkt
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,1 m, PVC		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		



Anslutning





Envägsavkännande givare mottagare

OWE-FPKG/0,1M/US

diagram och grafer

Driftreservskurvor

