


Infraröd temperatursensor

OWF-9000-BPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TW7011 + E35061 + E35065

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Hölje	cylindrisk
-------	------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Infraröd temperatursensor

OWF-9000-BPKG

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Hysteres för avkänningsavstånd [%]	1...15
------------------------------------	--------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	cylindrisk
Mått [mm]	Ø 58 / L = 129
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör


Ingående delar	Aluminiumspiralantlad fiberoptik
----------------	----------------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 7/8"



Anslutning

