


Infraröd temperatursensor

OWL-7506-ANKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Hölje	cylindrisk
-------	------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	300
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Hysteres för avkänningsavstånd [%]	1...15
------------------------------------	--------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B




Infraröd temperatursensor

OWL-7506-ANKG

Mekaniska data		
Hölje	cylindrisk	
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 200
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons	
Material lins	Glas	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 7/8"



Anslutning

