


Envägsavkännande givare sändare

OGS-OKG/V4A/US-100

Utgående artikel

Alternativartiklar: OGS200 + OGE200 eller OGS500 + OGE500
 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 17
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 15
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	2000
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67



Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/V4A/US-100

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		gångat utförande
Mått [mm]		M18 x 1 / L = 60,5
Gångbeteckning		M18 x 1
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar		låsmuttrar: 2
----------------	--	---------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

