




Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DPKG/US/90°



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 12
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 9
Inställbart område	nej



Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DPKG/US/90°

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 68
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		953
Mekaniska data		
Vikt	[g]	58,4
Hölje		gängat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		rostfritt stål; ABS
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		Muttrar: 2
		låsbrickor: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

