


Direktavkännande fotocell

OIT-FPKG



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gängat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	3...700; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område	ja



Direktavkännande fotocell

OIT-FPKG

Max. ljuspunktsdiameter [mm]	122
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	659	

Mekaniska data	
Vikt [g]	125,5
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gångbeteckning	M30 x 1,5
Material	PBT; PPO modifierad
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
	skruvmejsel

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5	
Anslutning	




diagram och grafer

Driftreservskurvor

