




Direktavkännande fotocell

OIT-FPKG/PLANSHB




Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Kapsling		gångat utförande
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Strömförbrukning	[mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	250
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande



Direktavkännande fotocell

OIT-FPKG/PLANSHB

Överlastskydd	ja	
Område		
Räckvidd [mm]	< 150; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)	
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	659	
Mekaniska data		
Vikt [g]	121	
Kapsling	gängat utförande	
Mått [mm]	M30 x 1,5	
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	PBT; PPO modifierad	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm ² ; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5		
Anslutning		





Direktavkännande fotocell

OIT-FPKG/PLANSHB

diagram och grafer

