


Direktavkännande fotocell

OIT-FPKG/S

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Typ av ljus

rött ljus

Hölje

gängat utförande

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...55 DC

Strömförbrukning

[mA]

10; ((24 V))

Polaritetsskyddad

ja

Typ av ljus

rött ljus

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Utgångsfunktion

ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid
kopplingsutgång DC

[V]

2,5

Permanent belastningsström i
kopplingsutgången DC

[mA]

250

Kopplingsfrekvens DC

[Hz]

40

Kortslutningsskyddad

ja

Typ av kortslutningsskydd

pulserande

Överlastskydd

ja

Område

Räckvidd

[mm]

< 600; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)



Direktavkännande fotocell

OIT-FPKG/S

Inställbart område	ja
--------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Kapslingsklass	IP 65
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	gäingat utförande
-------	-------------------

Mått [mm]	M30 x 1,5
-----------	-----------

Gängbeteckning	M30 x 1,5
----------------	-----------

Material	PBT; PPO modifierad
----------	---------------------

Material lins	PMMA
---------------	------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

	skruvmejsel
--	-------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm

Anslutning

