




Enkelavkännande lasergivare, sändare

OJSLOOKG/FO/AS



1 Tryckknapp



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Laserskyddsklass		1
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 12
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	650
Typ. Livslängd	[h]	50000
Utgångar		
Överlastskydd		ja



Enkelavkännande lasergivare, sändare

OJSLOOKG/FO/AS

Område		
Sändare / mottagare	sändare	
Räckvidd [m]	< 15	
Inställbart område	nej	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	24	
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-10...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserskyddsklass	1	
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	Laserklass:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	918	
Mekaniska data		
Vikt [g]	27,8	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	35 x 24 x 11	
Material	kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS	
Material lins	Glas	
Linsjustering	Frontmonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringssockel, standard: 1, E20964	
	monteringskruvar: 2 x M3 x 16	
	fjäderbricka: 2	
	Muttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	



Enkelavkännande lasergivare, sändare

OJSLOOKG/FO/AS

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

