




Reflexavkännande fotocell

OJP-FPKG/SO/AS



1 Tryckknapp



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 22
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP	
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5



Reflexavkännande fotocell

OJP-FPKG/SO/AS

Permanent belastningsström i [mA]	200	
Kopplingsutgången DC		
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	2000	
Kortslutningsskyddad	ja	
Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Räckvidd mot reflexspegel [m]	0...2; (Prismareflektor Ø 80 E20005)	
Inställbart område	ja	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	64	
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Polarisationsfilter	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	854	
Mekaniska data		
Vikt [g]	27,55	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	35 x 11 x 24	
Material	kapsling: ABS; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS	
Material lins	Glas	
Linsjustering	sidomonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Elektroniskt lås	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	monteringsskruvar: 2	
	fjäderbricka: 2	
	Muttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	



Reflexavkännande fotocell


OJP-FPKG/SO/AS

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning



2

Teach



Reflexavkännande fotocell

OJP-FPKG/SO/AS

diagram och grafer

Driftreservskurvor

