



Enkelavkännande lasergivare, sändare

OJSLOOKG/SO/AS



1 Tryckknapp



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	1
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 12
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	650
Typ. Livslängd [h]	50000

Utgångar

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Sändare / mottagare	sändare
---------------------	---------



Enkelavkännande lasergivare, sändare

OJSLOOKG/SO/AS

Räckvidd	[m]	< 15
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	24
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserskyddsklass		1
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	Laserklass:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		918

Mekaniska data		
Vikt	[g]	27,6
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	35 x 11 x 24
Material		kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik


Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön

Tillbehör		
Ingående delar		monteringsskruvar: 2
		fjäderbricka: 2
		Muttrar: 2

Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A





Enkelavkännande lasergivare, sändare

OJSLOOKG/SO/AS

Anslutning

