




Förstärkare för fiberoptik

OKF-FPKG/US-100-DPF



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	120
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	0...0,12; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	0...40; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65



Förstärkare för fiberoptik

OKF-FPKG/US-100-DPF



Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	529	
Mekaniska data		
Vikt [g]	66	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	50 x 19 x 35	
Material	PPO modifierad	
Linsjustering	sidomonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	skruvmejsel	
	monteringsskruvar: 2 x M4 x 25	
	packningar: 2	
	fjäderbricka: 2	
	Muttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik	
	motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik	
	mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik	
	motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		



Förstärkare för fiberoptik

OKF-FPKG/US-100-DPF

Anslutning



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 WH = svart
 vit