


Förstärkare för fiberoptik

OKF-FNKG/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OK5022

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...50 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30; ((24 V))
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	120
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område



Räckvidd [m]	0...0,12; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	0...40; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område	ja



Förstärkare för fiberoptik

OKF-FNKG/6M

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		529
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	50 x 19 x 35
Material		PPO modifierad
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		skruvmejsel
		monteringsskruvar: 2 x M4 x 25
		packningar: 2
		fjäderbricka: 2
		Muttrar: 2
Anmärkning		
Anmärkning		ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik
		motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik
		mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik
		motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart

WH = vit