




Direktavkännande fotocell

OKT-FPKG/US-100

Utgående artikel

Alternativartiklar: O6T201

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Hölje

rektangulär

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...50 DC

Strömförbrukning

[mA]

30; ((24 V))

Skyddsklass

III

Polaritetsskyddad

ja

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Utgångsfunktion

ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)

Max. spänningsfall vid
kopplingsutgång DC

[V]

2,5

Permanent belastningsström i
kopplingsutgången DC

[mA]

250

Belastningström i
kopplingsutgången, kort tid

[mA]

250

Kopplingsfrekvens DC

[Hz]

50

Kortslutningsskyddad

ja

Typ av kortslutningsskydd

pulserande



Direktavkännande fotocell

OKT-FPKG/US-100

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Räckvidd [mm]	0...500; (Direktavkännande fotocell)
---------------	--------------------------------------

Inställbart område	ja
--------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...60
---------------------------	--------

Kapslingsklass	IP 65
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	IEC 801-2	nivå 4
	IEC 801-3	nivå 2
	IEC 801-4	nivå 3
	IEC 255-5	nivå 2

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	535
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Vikt [g]	65,8
----------	------

Hölje	rektangulär
-------	-------------

Material	PPO modifierad
----------	----------------

Linsjustering	sidomonterad optik
---------------	--------------------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	skruvmejsel
	monteringsskruvar: 2 x M4 x 25
	packningar: 2
	fjäderbricka: 2
	Muttrar: 2

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Direktavkännande fotocell

OKT-FPKG/US-100

Anslutning

