

PE7026




Tryckgivare med display

PE-2,5-RBR14-QFPKG/US/ I/E

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: PE7006
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 2
Mätområde [bar]	0...2,5
Processanslutning	gångad anslutning G 1/4 Invändig gänga

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Kan ej användas för	Oljor
Medietemperatur [°C]	-25...80
Min. sprängtryck [bar]	50
Tryckhållfasthet [bar]	20
Typ av tryck	relativt tryck

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 60
Min. isolationsmotstånd [MΩ]	100; (500 V DC)



Tryckgivare med display

PE-2,5-RBR14-QFPKG/US/ IE

Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	0,2
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	2
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	2
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde [bar]	0...2,5
Kopplingspunkt SP [bar]	0,02...2,5
Frånslagspunkt rP [bar]	0,01...2,48
I steg om [bar]	0,01

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet]	$< \pm 1,0$
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet]	$< \pm 0,25$; (med temperaturvariationer $< 10\text{ K}$)
Temperaturdrift per 10K	$< \pm 0,3$

Reaktionstider

Kopplingsfrekvens för en given satt responstid för en utgång	Reaktionstid (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Kopplingsfrekvens	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Reaktionstid [ms]	vid fyrkantspulstryckkaraktistik; Kopplingspunkt (SPx) = 70 %; Resetpunkt (rPx) = 30 %									
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50									

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Programmeringsknapp
Parametreringsmöjligheter	hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...100
Kapslingsklass	IP 65



Tryckgivare med display

PE-2,5-RBR14-QFPKG/US/ IE

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniska data

Material	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; rostfritt stål (1.4301 / 304)	
Material, i kontakt med mediet	EPDM/X; keramik; rostfritt stål (1.4305 / 303)	
Min. tryckcykler	100 miljoner	
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga	

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, röd
	Funktionsdisplay	7-segments LED-display
	Mätvärden	7-segments LED-display

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

