



Reflexavkännande fotocell

OLP-FPKG/LS-400

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5P500 + E21122

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 37
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100; (200 (...50 °C))
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	500
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja



Reflexavkännande fotocell

OLP-FPKG/LS-400

Område		
Räckvidd	[m]	0,3...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Räckvidd mot reflexspegel	[m]	0,3...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Polarisationsfilter		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x 7/8"		