



Reflexavkännande fotocell

OPR-FBOW

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OA0104 eller OA0105

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	35...250 AC
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	7,5
Max. läckström	[mA]	6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	15
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej



Reflexavkännande fotocell

OPR-FBOW

Område		
Räckvidd	[m]	0,15...10; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Räckvidd mot reflexspegel	[m]	0,15...10; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	86 x 28 x 142
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm ²		
Anslutning		

