




Vinkelfotocell

OPL-DPKG/US



Produktgenskaper

Typ av ljus	rött ljus
-------------	-----------

Applikation

Speciella egenskaper	Funktionskontrollutgång
----------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...35 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 45
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Funktionskontrollutgång	ja
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	200



Vinkelfotocell

OPL-DPKG/US

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	919

Mekaniska data

Vikt [g]	150
Mått [mm]	65 x 10 x 106
Sidolängd X [mm]	54
Sidolängd Y [mm]	55
Sensorbredd Z [mm]	60,46
Material	kapsling: formgjuten zink; Optik: Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, gul

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Vinkelfotocell

OPL-DPKG/US

Anslutning

