


Reflexavkännande fotocell

ORR-V/ORT-V

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik



Produkttegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Räckvidd mot reflexspegel [m]	0,3...1; (Prismarefleks Ø 80 E20005)
Räckvidd [mm]	< 200; (vitt papper 200 x 200 mm)

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67



Reflexavkännande fotocell

ORR-V/ORT-V

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	77
Hölje		rektangulär
Material		PPO modifierad
Linsjustering		sidomonterad optik
Tillbehör		
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20212
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Anslutning		



1 = sändare
 2 = mottagare
 Ledarfärger :
 RD = röd
 WH = vit
 screen = Skärm