

OSP-FBOA



Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass		II
Polaritetssäker		nej
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	10,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	10,5
Minsta lastström	[mA]	15
Max. läckström	[mA]	6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))



Reflexavkännande fotocell

OSP-FBOA

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	250; (350 (...50 °C))
Belastningsström i [mA] kopplingsutgången, kort tid	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	25
Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej

Område

Räckvidd mot reflexspegel [m]	6; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område	ja
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	302

Mekaniska data

Vikt [g]	277,5
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	80 x 28 x 95
Material	PPO modifierad
Material lins	Glas
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Elektrisk anslutning

Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
--------------------	--

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20210
	skruvmejsel

Anmärkning

Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal


Reflexavkännande fotocell

OSP-FBOA

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5

Anslutning



Hänvisning : miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb