


Direktavkännande fotocell

OST-FNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OA5108

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 potentiometertimer
 2 Potentiometer noggrannhet
 mottagardiod i övre del av optik
 sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja



Direktavkännande fotocell

OST-FNKG

Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Räckvidd	[mm]	< 1000; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått	[mm]	80 x 28 x 95
Material	PPO modifierad	
Material lins	Glas	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm		
Anslutning		

