

Envägsavkännande givare mottagare

OSE-FPKG/T

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OS5013

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 potentiometertimer
 2 Potentiometer noggrannhet
 mottagardiod i övre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Envägsavkännande givare mottagare

OSE-FPKG/T

Tidsfunktion	[s]	0,01...5	
Område			
Sändare / mottagare		mottagare	
Räckvidd	[m]	< 20	
Inställbart område		ja	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklass		IP 65	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Vikt	[g]	0,276	
Hölje		rektangulär	
Mått	[mm]	80 x 28 x 95	
Material		PPO modifierad	
Material lins		Glas	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20210 skruvmejsel	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5			
Anslutning			

