

Reflexavkännande fotocell

OTR-FPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5P501

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Potentiometer
Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	40; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	150
Kortslutningsskyddad	ja



Reflexavkännande fotocell

OTR-FPKG

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Räckvidd	[m]	0,15...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)	
Inställbart område		ja	
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	262	
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Vikt	[g]	0,201	
Hölje		rektangulär	
Mått	[mm]	75 x 19 x 30	
Material		PBT	
Material lins		PMMA	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
Tillbehör			
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20441	
		skruvmejsel	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	



Reflexavkännande fotocell

OTR-FPKG

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



BN = Ledarfärger :
BU = brun
BK = blå
 svart

diagram och grafer

Driftreservskurvor

