

Reflexavkännande fotocell

OTR-FPKG/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OT5013

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Potentiometer
Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik



Produkttegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	40; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250



Reflexavkännande fotocell

OTR-FPKG/6M

Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	150
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Räckvidd	[m]	0,15...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	262
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 19 x 30
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20441	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Reflexavkännande fotocell

OTR-FPKG/6M

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart

diagram och grafer

Driftreservkurvor

