

Reflexavkännande fotocell

OTR-FPKG/24V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OT5013

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Potentiometer
Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...36 DC
Strömförbrukning [mA]	40; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar



Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja



Reflexavkännande fotocell

OTR-FPKG/24V/6M

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Räckvidd		[m]	0,15...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-10...50
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Hölje		rektangulär	
Mått		[mm]	75 x 19 x 30
Material		PBT	
Material lins		PMMA	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
Tillbehör			
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20441	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Anslutning			



Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart