


Direktavkännande fotocell med bakgrundsämpning

OTH-CPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5H503 + E21085

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	Bakgrundsämpad
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 60
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	950

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	antivalent



Direktavkännande fotocell med bakgrundsämpning

OTH-CPKG

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,9
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	700
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Räckvidd	[mm]	50...700; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	35
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Bakgrundsämpad		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...60
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniska data

Vikt	[g]	220
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75,5 x 17 x 33,5
Material		ABS
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1
	skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------




Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OTH-CPKG

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit