


Direktavkännande fotocell med bakgrunds­dämpning

OTH-CPKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5H500

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	Bakgrunds­dämpad
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 40
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	antivalent
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,9
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	700
Kortslutningsskyddad	ja



Direktavkännande fotocell med bakgrundsämpning

OTH-CPKG/US

Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Räckvidd [mm]	50...600; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)	
Inställbart område	ja	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	30	
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Bakgrundsämpad	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-40...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	75,5 x 17 x 33,5	
Material	ABS	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20461	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OTH-CPKG/US

Anslutning

