


Förstärkare för fiberoptik

OUF-HPKG/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	< 35; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	< 0,12; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	< 40; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Förstärkare för fiberoptik

OUF-HPKG/6M

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	653
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	28 x 16 x 56
Material	PPO modifierad
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20211
	skruvmejsel


Anmärkning

Anmärkning	ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik
	motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart

diagram och grafer

Driftreservskurvor

