

Envägsavkännande givare sändare

OUS-00KG/US-100



en sändardiod i övre och undre lins



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 6
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktdiameter [mm]	734
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B



Envägsavkännande givare sändare

OUS-00KG/US-100

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1801
-----------------------------------	------

Mekaniska data

Vikt [g]	68,5
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	28 x 16 x 51
Material	PPO modifierad
Material lins	Glas
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, gul
---------	-------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20211
----------------	------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

