


Envägsavkännande givare mottagare

OUE-HNKG/US-100-DNO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OU5009

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



mottagardiod i övre del av optik

Produktgenskaper

Hölje rektangulär

Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...50 DC
Strömförbrukning [mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	140
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 6
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67



Envägsavkännande givare mottagare

OUE-HNKG/US-100-DNO

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Mått [mm]		28 x 16 x 51
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar		Vinkelfäste
----------------	--	-------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

