




Direktavkännande fotocell

OUN-DPKG/US-100-DPO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	korta avstånd
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	< 35
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	20...40; (vitt papper 200 x 200 mm)
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	20
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Korta avstånd	ja



Direktavkännande fotocell


OUN-DPKG/US-100-DPO

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	70,6
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	28 x 16 x 51
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20211
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning





Direktavkännande fotocell

OUN-DPKG/US-100-DPO

diagram och grafer

Driftreservskurvor

