




Inbyggbar tryckgivare med display

PI-.25-REB34-KFPKG/US/ /P

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: PI2957
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Mätområde [mbar]	0...250
Processanslutning	gångad anslutning G 3/4 utvändig gänga
Applikation	
Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Applikation	flushmontering för livsmedelsindustrin
Montage	Vridbar hylsa 350°
Media	Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C]	-25...125; (145 max. 1h)
Min. sprängtryck [mbar]	30000
Tryckhållfasthet [mbar]	10000
Typ av tryck	relativt tryck
Inbyggbar	ja



Inbyggbar tryckgivare med display

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

Elektriska data											
Anslutningsspänning	[V]	20...30 DC									
Strömförbrukning	[mA]	< 60									
Min. isolationsmotstånd	[MΩ]	100; (500 V DC)									
Skyddsklass		III									
Polaritetsskyddad		ja									
Tillslagsfördröjning	[s]	0,2									
Integrerad "Watchdog"		ja									
In- / utgångar											
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1									
Utgångar											
Totalt antal utgångar		2									
Utgångssignal		kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar)									
Elektriskt utförande		PNP									
Antal kopplingsutgångar		1									
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2									
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	250									
Antal analogutgångar		1									
Analog strömutgång	[mA]	4...20									
Max. skenbart motstånd	[Ω]	500									
Kortslutningsskyddad		ja									
Typ av kortslutningsskydd		pulserande									
Överlastskydd		ja									
Mät-/ Inställningsområde											
Mätområde	[mbar]	0...250									
Kopplingspunkt SP	[mbar]	2...250									
Frånslagspunkt rP	[mbar]	1...248									
I steg om	[mbar]	1									
Noggrannhet / Avvikelse											
Noggrannhet av kopplingspunkt		< ± 1,5									
[% av slutvärdet]											
Repeternoggrannhet		< ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K)									
[% av slutvärdet]											
Linjäritet av analogutgång		< ± 1,0									
[% av slutvärdet]											
Temperaturdrift per 10K		< ± 0,4									
Reaktionstider											
Kopplingsfrekvens för en given satt responstid för en utgång		Reaktionstid (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
		Kopplingsfrekvens	70	80	50	30	16	8	4	2	1
Reaktionstid		[ms] vid fyrkantspulstryckkaraktistik; Kopplingspunkt (SPx) = 70 %; Resetpunkt (rPx) = 30 %									



Inbyggbar tryckgivare med display

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

Inställbar fördröjningstid dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50
Max. responstid för analogutgång	[ms]	3

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Programmeringsknapp
Parametreringsmöjligheter	hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniska data

Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); keramik; FKM; PTFE
Min. tryckcykler	100 miljoner
Processanslutning	gångad anslutning G 3/4 utvändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	LED, röd
	Funktionsdisplay	7-segments LED-display
	Mätvärden	7-segments LED-display

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Inbyggbar tryckgivare med display

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

Anslutning

