




Infraröd temperatursensor

OWL-7506-ABOA

Utgående artikel

Alternativartiklar: TW7001 + E35065

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Hölje	cylindrisk
-------	------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...250 AC/DC
-------------------------	----------------

Polaritetssäker	nej
-----------------	-----

Utgångar

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	10,5
---	------

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	10,5
---	------

Minsta lastström [mA]	15
-----------------------	----

Max. läckström [mA]	7
---------------------	---

Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
--	-----------------------

Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	50
--	----

Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
--	------------------------

Kopplingsfrekvens AC [Hz]	20
---------------------------	----

Kopplingsfrekvens DC [Hz]	25
---------------------------	----

Kortslutningssäker	nej
--------------------	-----

Överlastskydd	nej
---------------	-----




Infraröd temperatursensor


OWL-7506-ABOA

Område		
Hysteres för avkänningsavstånd	[%]	1...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 200
Material		kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins		Glas
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.	
Instruktion	Utgående artikel	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x 7/8"



Anslutning



Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb