


Reflexavkännande fotocell

OWP-FPKG/0,1M/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OJ5063

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	35; ((36 V))
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Reflexavkännande fotocell

OWP-FPKG/0,1M/US

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Räckvidd [m]	0,1...1,5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	120
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	36 x 60 x 10
Material	ABS glasfiberförstärkt
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,1 m, PVC

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Reflexavkännande fotocell

OWP-FPKG/0,1M/US

Anslutning





diagram och grafer

Driftreservkurvor

