

OW5020




Infraröd temperatursensor

OWI-BPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TW7000

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Hölje	gängat utförande	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		150
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Inställbart område	ja	
Våglängd [µm]		6...14

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	< 500	
------------------	-------	--

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60	
Kapslingsklass	IP 65	

OW5020



Infraröd temperatursensor

OWI-BPKG

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	gängat utförande	
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons	
Material lins	plast	

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2	
	skruvmejsel	


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit