


Infraröd temperatursensor

OWI-BPKG/10m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Hölje	gätagat utförande
-------	-------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	150
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Inställbart område	ja
Våglängd [µm]	6...14

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	< 500
------------------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B



Infraröd temperatursensor

OWI-BPKG/10m

Mekaniska data		
Hölje	gängat utförande	
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons	
Material lins	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit