


PA3221



Tryckgivare med ceramisk mätcell

PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ IV



Produktegenskaper					
Antal in och utgångar		Antal analogutgångar: 1			
Mätområde		0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa	
Processanslutning		gängad anslutning 1/4" NPT Invändig gänga			
Applikation					
Speciella egenskaper		guldpläterade stift			
Applikation		för industriell montering			
Media		flytande och gasformiga medier			
Passande för		användning i gaser vid tryck > 25 bar endast vid förfrågan			
Medietemperatur		[°C]			-25...90; (vid förfrågan: -40...90 °C)
Min. sprängtryck		1000 bar	14500 psi	100 MPa	
Tryckhållfasthet		600 bar	8700 psi	60 MPa	
Typ av tryck		relativt tryck			
Elektriska data					
Anslutningsspänning		[V]			9,6...32 DC
Min. isolationsmotstånd		[MΩ]			100; (500 V DC)
Skyddsklass					III
Polaritetsskyddad					ja
In- / utgångar					
Antal in och utgångar		Antal analogutgångar: 1			
Utgångar					
Totalt antal utgångar		1			
Utgångssignal		analogsignal			
Antal analogutgångar		1			



Tryckgivare med ceramisk mätcell

PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ IV

Analog strömutgång	[mA]	4...20		
Max. skenbart motstånd	[Ω]	720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)		
Överlastskydd		ja		
Mät-/ Inställningsområde				
Mätområde		0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Noggrannhet / Avvikelse				
Repeternoggrannhet[% av spannet]		< 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)		
Linjäritet av analogutgång [% av spannet]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)		
Långtidsstabilitet [% av spannet]		< ± 0,05; (per 6 månader)		
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K]		0,1; (0...80 °C)		
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K]		0,2; (0...80 °C)		
Reaktionstider				
Stegresponstid analogutgång	[ms]	3		
Driftförhållanden				
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80		
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100		
Kapslingsklass		IP 68; IP 69K		
Godkännanden / tester				
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD		
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	30 V/m		
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV		
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V		
	okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)	enligt direktiv för motorfordon 2004/104/EC		
	CISPR 25			
	störningsokänslighet	enligt direktiv för motorfordon 2004/104/EC		
	ISO 11452-2 HF påstrålat	100 V/m		
	ISO 7637-2 pulse	Svårighetsgrad 4		
	Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
DIN EN 61373		Kategori 3		
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)		
	DIN EN 61373	Kategori 2		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	507		
Tryckkärlsdirektivet		God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran		
För användning på järnväg		DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1	
Mekaniska data				
Vikt	[g]	226,5		
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PA; EPDM/X		
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM		
Min. tryckcykler		100 miljoner		



Tryckgivare med ceramisk mätcell

PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ IV

Processanslutning	gängad anslutning 1/4" NPT Invändig gänga
Strypningselementet integrerat	nej (kan monteras i efterhand)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

