




Tryckgivare med display

PN-025MSBR14-QFNKG/US/ IV

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: PN7003
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 2
Mätområde	[MPa]	0...2,5
Processanslutning		gångad anslutning G 1/4 Invändig gänga
Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Applikation		för industriell montering
Media		flytande och gasformiga medier
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Min. sprängtryck	[MPa]	35
Tryckhållfasthet	[Mpa]	10
Typ av tryck		relativt tryck
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 60
Min. isolationsmotstånd	[MΩ]	100; (500 V DC)
Skyddsklass		III



Tryckgivare med display

PN-025MSBR14-QFNKG/US/ IV

Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning [s]		0,2
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	--	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar		2
Utgångssignal		kopplingssignal
Elektriskt utförande		NPN
Antal kopplingsutgångar		2
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde [MPa]		0...2,5
Kopplingspunkt SP [MPa]		0,02...2,5
Frånslagspunkt rP [MPa]		0,01...2,48
I steg om [MPa]		0,01

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet]		< ± 1,0
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet]		< ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K)
Temperaturdrift per 10K		< ± 0,3

Reaktionstider

Kopplingsfrekvens för en given satt responstid för en utgång	Reaktionstid [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Kopplingsfrekvens [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Reaktionstid [ms]	vid fyrkantspulstryckkaraktärstik; Kopplingspunkt (SPx) = 70 %; Resetpunkt (rPx) = 30 %									
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s]		0, 0,2,...10, 11,...50								

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt		Programmeringsknapp
Parametreringsmöjligheter		hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]		-25...80
Lagringstemperatur [°C]		-40...100
Kapslingsklass		IP 65



Tryckgivare med display

PN-025MSBR14-QFNKG/US/ IV

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniska data

Material	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; rostfritt stål (1.4301 / 304)	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM	
Min. tryckcykler	100 miljoner	
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga	

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, röd
	Funktionsdisplay	7-segments LED-display
	Mätvärden	7-segments LED-display

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

