




Programmering/displayenhet

PP-PRG- /QFRKG/US/ /



- 1 alfanumerisk display 4-ställig
- 2 LEDs Displayenhet / Utgångsstatus
- 3 Programmeringsknapp
- 4 Anslutning för spänningsförsörjning och utgångssignal
- 5 Anslutning för givare
- 6 Monteringsmutter




Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Applikation		för industriell montering
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		18...32 DC
Strömförbrukning [mA]		< 40
Min. isolationsmotstånd [MΩ]		100; (500 V DC)
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning [s]		1,5...10; (beroende på den anslutna givaren)
Utgångar		
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Reaktionstider		
Max. mät/displaycykel [ms]		200



Programmering/displayenhet

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter	beroende på den anslutna givaren	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass	IP 67; (för enhet med skruvanslutning)	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	229	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	333,5
Mått	[mm]	100 x 34 x 48
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); CO-PC; PBT; FKM	
Displayer / manöverelement		
Display	Displayenhet	6 x LED, grön
	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	Funktionsdisplay	alfanumerisk display, 4-ställig
	Mätvärden	alfanumerisk display, 4-ställig
Tillbehör		
Ingående delar	Förlängnings-/anslutningskablar: 0,8 m, för parameterinställning i offline läge	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning		



1 = givare
2 = PP2001

Anslutning: 1 x M12; Kontakter: guldpläterad