



Pressure switch with intuitive switch point setting

PK-025-SFG14-PSPKG/US/ IW



1 Packning



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1	
Mätområde	0...25 bar	0...363 psi
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga Invändig gänga:M5	

Applikation

Applikation	för industriell montering	
Media	flytande och gasformiga medier	
Medietemperatur [°C]	-25...80	
Min. sprängtryck	500 bar	7253 psi
Tryckhållfasthet	60 bar	870 psi
Typ av tryck	relativt tryck	

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	9,6...32 DC	
Strömförbrukning [mA]	< 25	
Min. isolationsmotstånd [MΩ]	100; (500 V DC)	
Skyddsklass	III	
Polaritetsskyddad	ja	

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande



Pressure switch with intuitive switch point setting

PK-025-SFG14-PSPKG/US/ /W

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	500
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Mät-/ Inställningsområde		
Mätområde	0...25 bar	0...363 psi
Kopplingspunkt SP	0,75...25 bar	11...363 psi
Hysteres	0,5 bar	7,2 psi

Noggrannhet / Avvikelse	
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet]	< ± 2,5; (Inställningsnoggrannhet)
Repeter Noggrannhet [% av slutvärdet]	< ± 0,5; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)
Temperaturdrift per 10K	< ± 0,5

Mjukvara / programmering	
Justering av kopplingspunkt	inställningsring

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur	[°C] -25...80
Lagringstemperatur	[°C] -40...100
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		771
Tryckkärlsdirektivet	God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran	

Mekaniska data	
Vikt	[g] 92,5
Material	PBT; PC; FKM; rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM
Min. tryckcykler	50 miljoner
Åtdragningsmoment	[Nm] 25
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga Invändig gänga:M5
Strypningselementet integrerat	nej (kan monteras i efterhand)

PK5523



Pressure switch with intuitive switch point setting

PK-025-SFG14-PSPKG/US/ /W

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Utgångsstatus	LED, gul
Med skala		ja

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

