


PM1602

Elektronisk tryckgivare

PM-100-REA01-E-ZVG/US



- 1 mutter med tätningsring (DIN EN ISO 1179-2)
2 G1 tätningskon utvändig gänga



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1		
Mätområde	-1...100 bar	-15...1450 psi	-0,1...10 MPa
Processanslutning	gängad anslutning G 1 utvändig gänga tätningskon		

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift		
Mätelement	keramisk-kapacitiv tryckmätcell		
Temperaturövervakning	nej		
Applikation	flushmontering för livsmedelsindustrin		
Media	Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier; användning i gaser vid tryck > 25 bar endast vid förfrågan		
Medietemperatur [°C]	-25...150		
Min. sprängtryck	650 bar	9425 psi	65 MPa
Tryckhållfasthet	200 bar	2900 psi	20 MPa
Vakuumbeskydd	-1000		
Typ av tryck	relativt tryck; vakuum		
Inbyggbar	ja		



Elektronisk tryckgivare

PM-100-REA01-E-ZVG/US

Elektriska data			
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC	
Min. isolationsmotstånd	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Skyddsklass		III	
Polaritetsskyddad		ja	
Integrerad "Watchdog"		ja	
2-ledare			
Strömförbrukning	[mA]	3,5...21,5	
Tillslagsfördröjning	[s]	1	
3-ledare			
Strömförbrukning	[mA]	< 45	
Tillslagsfördröjning	[s]	0,5	
In- / utgångar			
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1	
Utgångar			
Totalt antal utgångar		2	
Utgångssignal		analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar)	
Antal kopplingsutgångar		1; (IO-Link)	
Antal analogutgångar		1	
Analog strömutgång	[mA]	4...20; (skalbar)	
Max. skenbart motstånd	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)	
Kortslutningssäker		ja	
Överlastskydd		ja	
Mät-/ Inställningsområde			
Mätområde	-1...100 bar	-15...1450 psi	-0,1...10 MPa
Analogstartpunkt	-1...80 bar	-15...1160 psi	-0,1...8 MPa
Analogslutpunkt	19...100 bar	276...1450 psi	1,9...10 MPa
I steg om	0,05 bar	1 psi	0,005 MPa
Fabriksinställning	ASP = 0,0 bar	AEP = 100,0 bar	
Noggrannhet / Avvikelse			
Repeternoggrannhet[% av spannet]		< ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1)	
Linjäritet av analogutgång [% av spannet]		< ± 0,5; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1)	
Avvikelse linjäritet [% av spannet]		< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Avvikelse hysteres [% av spannet]		< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Långtidsstabilitet [% av spannet]		< ± 0,1; (Turn down 1:1; per år)	
Total avvikelse över temperaturområdet		Temperaturområde	total avvikelse
		-25...15 °C	linjäritet av analogutgång ± 0,15 % av spannet / 10 K
		15...80 °C	linjäritet av analogutgång
		80...150 °C	linjäritet av analogutgång ± 0,2 % av spannet / 10 K
Hänvisning		för ytterligare detaljer se avsnitt Diagram och grafer	



Elektronisk tryckgivare

PM-100-REA01-E-ZVG/US

Reaktionstider		
Dämpning för analogutgången dAA	[s]	0...4
2-ledare		
Stegresponstid analogutgång	[ms]	30
3-ledare		
Stegresponstid analogutgång	[ms]	7
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO-läge	nej	
Nödvändig masterporttyp	A	
Analoga processdata	3	
Min. processcykeltid	[ms]	3,2
IO-Linkupplösning tryck	[bar]	0,02
IO-Link processdata (cyklisk)	Funktion	bitlängd
	tryck	16
	enhetsstatus	4
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering; interntemperature	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	659
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass	IP 67; IP 68; IP 69K	
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	323
Hänvisning till godkännande	fabrikscertifikat för nedladdning under www.factory-certificate.ifm	
UL godkännande	Godkännandennummer UL	J023
Mekaniska data		
Vikt	[g]	330,15
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT	
Material, i kontakt med mediet	keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. tryckcykler	100 miljoner	
Åtdragningsmoment	[Nm]	20
Processanslutning	gängad anslutning G 1 utvändig gänga tätningsskon	

PM1602



Elektronisk tryckgivare

PM-100-REA01-E-ZVG/US

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad




Anslutning



- 1 Anslutning för 2-ledarfunktion (analog)
2 Anslutning för 3-ledarfunktion (analog / IO-Link)
OUT1 : IO-Link
OUT2 : Analog utgång

diagram och grafer



X temperatur
Y total avvikelse